

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/8-16
GTIN	4062406051471
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	33,4 mm
Kierteen syvyys	87,31 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteennousu	1,588 mm

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	34,925 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi