

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.7/16-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 1.7/16-18
GTIN	4062406051549
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35,3 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	28 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	36,512 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Lastuava aine	HSS E

Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	35,3 mm
Kierteen syvyys	91,28 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.7/16-18 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi