

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1-27
GTIN	4062406051044
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	0,94 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Varren nelikulmio $\square$	16 mm
Alkureiän $\varnothing$	24,5 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi