

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.9/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.9/16-12
GTIN	4062406051709
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 37,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	12
Alkureiän Ø	37,7 mm
Kierteen Ø	39,688 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	99,22 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	24 mm

Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,117 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.9/16-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi