

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1/4-40
GTIN	4062406050221
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,635 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	40
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Alkureiän Ø	5,75 mm

Kierteen syvyys	15,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-40 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi