

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/8-18
GTIN	4062406051464
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	22 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	34,925 mm

Alkureiän Ø	33,7 mm
varren Ø D _s	28 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	87,31 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.3/8-18 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi