

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/4-16
GTIN	4062406051341
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	31,75 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16

Alkureiän Ø	30,3 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/4-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi