

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1-8
GTIN	4062406051129
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 22,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	22,15 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastu-urien määrä	4

Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1-8 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi