

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1/4-48
GTIN	4062406050214
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,85 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	15,9 mm
Kierrettä/ tuuma	48
Kierteennousu	0,529 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Alkureiän Ø	5,85 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-48 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi