

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/16-27
GTIN	4062406050337
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,1 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	27
Kierteen Ø	7,938 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	7,1 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,94 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/16-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi