

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 15/16-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 15/16-16
GTIN	4062406051020
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	23,812 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,588 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Lastuava aine	HSS E

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	22,3 mm
Kierteen syvyys	59,53 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	15/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi