

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-16****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130046 1.3/4-16 |
| GTIN | 4062406051877 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Kokonaispituus L | 220 mm |
| Varren nelikulmio □ | 29 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Alkureiän Ø | 43 mm |
| varren Ø D _s | 36 mm |
| Terien lkm Z | 4 |

| | |
|----------------------|--|
| Kierteennousu | 1,588 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 16 |
| Kierteen syvyys | 111,1 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteen Ø | 44,45 mm |
| Kierretyyppi | UN-LH |
| Kierteen koko | 1.3/4-16 UN LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |