

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 3/8-20
GTIN	4062406050429
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	8 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	8,3 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi