

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/8-20
GTIN	4062406050719
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,67 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	15,875 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	20

varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Alkureiän Ø	14,67 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	39,7 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi