

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.15/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.15/16-20
GTIN	4062406052041
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	20
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	48 mm
Varren nelikulmio □	32 mm

Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	123 mm
Kierteen Ø	49,212 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.15/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi