

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 11/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 15,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	43,7 mm
Kokonaispituus L	125 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm

Alkureiän Ø	15,5 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen Ø	17,462 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	11/16-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi