

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/4-18
GTIN	4062406051860
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43,25 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	36 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	43,25 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	44,45 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	220 mm
Kierteen syvyys	111,1 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/4-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi