

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/8-24
GTIN	4062406050702
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,058 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	24
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	15 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	15,875 mm

Kierteen syvyys	39,7 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	5/8-24 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi