

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1/2-28
GTIN	4062406050535
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	28
Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	31,75 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Alkureiän Ø	11,8 mm

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierrettyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1/2-28 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi