

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	8 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	100 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	8,5 mm

Kierteen syvyys	23,83 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	3/8-24 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi