

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/8-14
GTIN	4062406051228
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	71,44 mm
Kierteennousu	1,814 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Alkureiän Ø	27 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	28,575 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/8-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi