

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-36****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 5/16-36
GTIN	4062406050313
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	6,2 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	90 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,706 mm
Kierrettä/ tuuma	36
Alkureiän Ø	7,25 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/16-36 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi