

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 11/16-16****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 11/16-16
GTIN	4062406050795
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	16 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E

Kokonaispituus L	125 mm
Kierteen syvyys	43,7 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	17,462 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	11/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi