

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 7/8-10
GTIN	4062406050993
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,75 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	22,225 mm
Alkureiän Ø	19,75 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteennousu	2,54 mm

Kierteen syvyys	55,56 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D _s	18 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/8-10 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi