

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-20****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/4-20
GTIN	4062406051853
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	44,45 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	43,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	111,1 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/4-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi