

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-27****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130046 5/8-27 |
| GTIN         | 4062406050696 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Kierrettä/ tuuma    | 27        |
| Standardi           | DIN 376   |
| Kierteen Ø          | 15,875 mm |
| Lastuava aine       | HSS E     |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm      |
| Kierteennousu       | 0,94 mm   |
| Alkureiän Ø         | 15 mm     |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kierteen syvyys         | 39,7 mm                                  |
| Terien lkm Z            | 3  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 12 mm                                    |
| Kokonaispituus L        | 110 mm                                   |
| Lastu-urien määrä       | 3  |
| Kierretyyppi            | UNS-LH                                   |
| Kierteen koko           | 5/8-27 UNS LH                            |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kierrenormi             | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka        | 1B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 3B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | 2B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste               | C  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta          | Vasen                                    |
| Kierrettyökalun tyyppi  | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas               | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |