

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.9/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.9/16-8
GTIN	4062406051716
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	39,688 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4

Kierteen syvyys	99,22 mm
Alkureiän Ø	36,7 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.9/16-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi