

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/8-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 3/8-27
GTIN	4062406050405
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,7 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	9,525 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Kierteennousu	0,94 mm
varren Ø D _s	10 mm

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	8,7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/8-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi