

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/4-14****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 3/4-14
GTIN	4062406050863
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	47,63 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	14 mm

Kierteennousu	1,814 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	17,4 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi