

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.11/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.11/16-8
GTIN	4062406051846
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 39,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	39,9 mm
Kierteennousu	3,175 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen syvyys	107,15 mm
Terien lkm Z	4

Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	42,86 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.11/16-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi