

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-40

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 5/16-40
GTIN	4062406050306
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,4 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	7,938 mm
Alkureiän Ø	7,4 mm
Kierrettä/ tuuma	40

Kierteen syvyys	19,85 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/16-40 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi