

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 11/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 11/16-20
GTIN	4062406050788
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	17,462 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	43,7 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	14 mm
Alkureiän \varnothing	16,25 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	125 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	11/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi