

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 7/8-12
GTIN	4062406050986
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	140 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm
varren Ø D _s	18 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Alkureiän Ø	20,2 mm
Kierteen Ø	22,225 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	55,56 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	7/8-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi