

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 7/16-14
GTIN	4062406050528
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen syvyys	27,78 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	9,3 mm
Kierteen Ø	11,112 mm

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Varren nelikulmio $\square$	7 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	7/16-14 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi