

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/16-16

Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130046 1.3/16-16 |
| GTIN | 4062406051280 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,7 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierrettä/ tuuma | 16 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Varren nelikulmio □ | 18 mm |
| varren Ø D _s | 22 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Kierteennousu | 1,588 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Kierteen Ø | 30,162 mm |
| Alkureiän Ø | 28,7 mm |
| Kierteen syvyys | 75,4 mm |
| Kierretyyppi | UN-LH |
| Kierteen koko | 1.3/16-16 UN LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |