

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1/2-12
GTIN	4062406050610
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 10,75 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	11 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	12,7 mm
Lastu-urien määrä	3

Alkureiän Ø	10,75 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	31,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/2-12 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi