

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/8-24

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 1.5/8-24
GTIN	4062406051723
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	24
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierteen syvyys	103,19 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,058 mm

Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	40,35 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.5/8-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi