

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/8-20****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/8-20
GTIN	4062406051198
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,37 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	71,44 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
varren Ø D _s	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	20

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Alkureiän Ø	27,37 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi