

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/16-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.5/16-18
GTIN	4062406051419
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	22 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Alkureiän Ø	32,1 mm

Kierteen syvyys	83,3 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	33,338 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.5/16-18 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi