

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 5/8-11
GTIN	4062406050764
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,53 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Lastu-urien määrä	3

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	39,7 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Alkureiän Ø	13,53 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	5/8-11 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi