

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/8-10
GTIN	4062406051501
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	87,31 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	32,6 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kierteen Ø	34,925 mm

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,54 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	10
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/8-10 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi