

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/16-8
GTIN	4062406051303
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,2 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	22 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	75,4 mm
Alkureiän Ø	27,2 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kokonaispituus L	180 mm

Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	30,162 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	3,175 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/16-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi