

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	6,35 mm
Alkureiän Ø	5,5 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	28
varren Ø D _s	7 mm
Kierteen syvyys	15,9 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1/4-28 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi