

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/8-24
GTIN	4062406051181
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,75 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	22 mm
Kierteen syvyys	71,44 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	24

Alkureiän Ø	27,75 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	28,575 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/8-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi