

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 13/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 13/16-16
GTIN	4062406050900
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,1 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	51,6 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	20,638 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16

varren Ø D _s	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän Ø	19,1 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	13/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi