

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/16-20****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 1.5/16-20
GTIN	4062406051402
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,15 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	83,3 mm
varren Ø D _s	28 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	32,15 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	33,338 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi