

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.7/8-20
GTIN	4062406051976
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,42 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	46,42 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen syvyys	119 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.7/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi