

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 7/8-18
GTIN	4062406050955
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	55,56 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteennousu	1,411 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän Ø	21 mm
Kierteen Ø	22,225 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/8-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi