

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-10****Tilastiedot**

Tilausnumero	130046 1.3/4-10
GTIN	4062406051907
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	42 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	10
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	36 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierteen Ø	44,45 mm

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,54 mm
Kierteen syvyys	111,1 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/4-10 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi