

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 9/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 9/16-14
GTIN	4062406050672
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,6 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen syvyys	35,72 mm
Alkureiän Ø	12,6 mm
Kierteen Ø	14,288 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3

Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	11 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	9/16-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi